

GALEA STAINLESS

5081PJM125P60-90X70

EAN 4031582368024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	163 mm
总重量	0.561 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	60 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最小)	50 mm
上板孔宽度 (最大)	55 mm
上板孔直径	8 mm

产品信息

GALEA STAINLESS

5081PJM125P60-90X70

EAN 4031582368024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

