

# KAPPA

9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065

Numéro de commande 00838231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	205 mm
Largeur totale	98 mm
Poids	3,778 kg

## ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	67 Shore A

## CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Couleur	Zingué bleu
	✓
Diamètre du dôme	96 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# KAPPA

9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065

Numéro de commande 00838231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

