

PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632

Número de comanda 00037996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 60 kg

Tracidad de carga estàtica 120 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,1 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	26,5 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A