

## ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126

Numer zamówienia 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ●

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ●

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha stainless               |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                        |
| Nośność statyczne              | 300 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                        |
| Waga całkowita                 | 1,08 kg                       |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                                       |
| Średnica             | 125 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 64 Shore A                                            |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Nierdzewne, ciężka  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane          |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                 | 40 mm               |
| Promień działania koła | 102,5 mm            |
| Zasięg działania koła  | 205 mm              |
| Nierdzewne             | ✓                   |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm          |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126

Numer zamówienia 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

