INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,24 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	43 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOO125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH