

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron flex
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	600 kg
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	272 mm
Pes total	11 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Ultratech Polyurethane, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespalltes
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Funció especial
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Desplaçament	100 mm
Scio de giro	200 mm
Sterferencia de giro	400 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	140 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	13 mm
Pern Diàmetre del forat	105 mm