

## STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006

Objednávací číslo 00075210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	68 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,133 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Antracitově šedá (RAL7016)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru Šroub	0 mm
Délka poklice	0 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrдост Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	25 mm
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006  
Objednáací číslo 00075210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

