

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Номер на поръчката 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	15 kg
Статичен Товароносимост	30 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	13,5 mm
Обща ширина	19 mm
Общо тегло	0,008 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	14 mm
Ширина на Резба	14 mm
Ширина на тялото	14 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, лек
Форма Вилица	Прав
Цвят	Синьо покритие
Диаметър на купол	19 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Кръгла плоча
Дължина на отвора на плаката (максимална)	20 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	20 mm
Диаметър на отвора на плаката	2,5 mm

СОМРАСТА

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Номер на поръчката 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

