

DURATECH

TOP 082x98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,58 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	98 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	100 mm
Test szélessége	98 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6204ZV

DURATECH

TOP 082x98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Rendelési szám 00804410

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

