INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# BASETECH

## POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 36 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44.4 mm |
| Largeur du corps | 36 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Basetech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0.14 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Numéro de commande 00030952

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH