



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip de carcasă	Roată
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	5,846 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Roată cu flanșă
Diametru	230 mm
Benză de rulare	82 mm
Diametrul găurii Axă	45 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametrul Cerc de găuri	70 mm
Diametrul găurii de montare	14 mm
Potrivit pentru	jungheinrich_mic

RACORD

Cantitate orificii de montare Șurub	5
-------------------------------------	---

DESENE TEHNICE

