

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais svars	0,21 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45,5 mm
Korpasa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	90 Krasts D

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Pasūtījuma numurs 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

