INFORMACE O PRODUKTU

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	59 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,13 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	51 mm
Průměr otáčení	102 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Objednací číslo 00073573

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH