

## STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Numărul de comandă 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	68 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,092 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Aluminiu alb (similar RAL9006)
Roată	Aluminiu alb (similar RAL9006)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Răul D

## FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Aluminiu alb (similar RAL9006)
Offset	25 mm
Raza de pivotare	53 mm
Interferență pivotantă	106 mm
Diametru cupolă	23 mm

## RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

# STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Numărul de comandă 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

