INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	161 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	1,31 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Šířka středu kola	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804


Objednací číslo 00007006

Výkresy produktu





8478UAD125 P63



© Copyright 2026 TENTE International GmbH