

DURATECH

UOR100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,176 kg

DURATECH

UOR100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

