

DURATECH

UOR100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 200 kg

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,176 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

