

AGILA TWIN

2977DYK075P50

EAN 4031582341072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	102 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	0.94 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljaska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	31.3 mm
okretni radijus	99 mm
Otpor okretanju	198 mm
Prečnik kupole	65 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	46.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	61.5 mm
Prečnik otvora ploče	8.5 mm

AGILA TWIN

2977DYK075P50

EAN 4031582341072

Broj porudžbine 00006781
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

