



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | ICS                         |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 162 mm                      |
| Összsúly                          | 0,565 kg                    |

## KERÉK

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                  |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi          |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág        |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő                       | 125 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                         |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                    |

## VÁZ

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Anyag          | Poliamid         |
| Villa alakja   | Keskeny          |
| Forgócsapág    | Csap, forgatható |
| Ellensúlyoz    | 38 mm            |
| Körbeforgás    | 259 mm           |
| Menet átmérője | 0 mm             |

## SZERELVÉNY

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső |
| Szár hossza       | 17 mm                                   |

## MŰSZAKI RAJZOK

