产品信息

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	69 mm
总重量	0.26 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	25 mm
旋转半径	77 mm
转向干涉	155 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

订单号 00034276

产品图纸



