

# PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Puretech       |
| 外壳类型      | 轮子             |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 85 °C          |
| 总重量       | 0.9 kg         |

## 轮子

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 轮体材料    | 钢板                  |
| 胎面材料    | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承      | 圆锥球轴承               |
| 轮子颜色    | 蓝色钝化                |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置             |
| 直径      | 150 mm              |
| 胎面宽度    | 32 mm               |
| 轴孔直径    | 8 mm                |
| 中心长度    | 36 mm               |
| 轮体宽度    | 32 mm               |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A              |

