产品信息

# PURETECH

## DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Puretech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 85 °C |
| 总重量 | 0.9 kg |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 钢板 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 轮子颜色 | 蓝色钝化 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轴孔直径 | 8 mm |
| 中心长度 | 36 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 80 岸 A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

订单号 00000163

**产品图纸**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH