PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1680 kg
Belastning ved 6 km/t	1400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	11,09 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Bestillingsnummer 00801186

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582[illegible]

Bestellingsnummer 00301186



© Copyright 2026 TENTE International GmbH