



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2040 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	4080 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	305 mm
Totaal gewicht	18,84 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Lubrication nipple	1

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	160 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	120 mm
Diameter plaatgat	15 mm

