

LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea safety
Ház típusa	Automatikus zárrendszer
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,16 kg
Teljes szélesség	55 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapág	Csap, forgatható
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	132 mm
Tippek	Erőltesse a 23 N kioldását és a rugóloket hosszát 8 mm-re.

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF Design
Award

LINEA SAFETY



592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF Design
Award
product
design
award