

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Objednáací číslo 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	810 kg
Nosnost 6 km/h	675 kg
Statický Nosnost	1350 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	7,92 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521
Objednáací číslo 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

