

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968  
Objednáací číslo 00036673

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila stainless            |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg                      |
| Nerezové                    | ✓                          |
| Statická Nosnost            | 80 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 69 mm                      |
| Stavební výška              | 43 mm                      |
| Celková hmotnost            | 0,182 kg                   |

## KOLO

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen             |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž     |
| Ložisko            | Ložisko                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra             |
| Průměr             | 50 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 19 mm                   |
| Šířka středu kola  | 19 mm                   |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A               |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Nerezové ocel, střední |
| Tvar Vidlice    | Široký                 |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice   | Nerezové ocel          |
| Vyosení         | 24 mm                  |
| Poloměr otáčení | 49 mm                  |
| Průměr otáčení  | 98 mm                  |
| Poloměr otáčení | 41 mm                  |

## MONTÁŽ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ uchycení                    | Čtvercová deska |
| Délka plotny                    | 60 mm           |
| Šířka plotny                    | 60 mm           |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 38 mm           |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 48 mm           |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 38 mm           |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 48 mm           |
| Průměr otvoru plotny            | 6,3 mm          |

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968  
Objednáací číslo 00036673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

