

STEM

S70-8x25 / 10

EAN 4031582424669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	8 mm
Длина Стержень	25 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Шток
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Общая высота	6 mm
Общий вес	0,03 kg