

STEM

S70-8x25 / 10

EAN 4031582424669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ФИТИНГ

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
| Диаметр Стержень | 8 mm                                      |
| Длина Стержень   | 25 mm                                     |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта            | Шток           |
| Тип                          | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч  | 50 kg          |
| Электропроводящий            | Нет            |
| Нержавеющая сталь            | Нет            |
| Грузоподъемность статическая | 100 kg         |
| Общая высота                 | 6 mm           |
| Общий вес                    | 0,03 kg        |