ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STEM

S70-8x25 / 10

EAN 4031582424669



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Шток
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Общая высота	6 mm
Общий вес	0,03 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	8 mm
Длина Стержень	25 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH