

ALPHA

3470UOJ080P62

EAN 4031582395921
Bestelnummer 00039493

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,761 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	80 mm
Uitzwenking	160 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA

3470UOJ080P62



EAN 4031582395921
Bestelnummer 00039493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

