

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svārs	0,21 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Polipropilēns
Protēktora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protēktora plātums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	48 mm
KorpUSA plātums	40 mm
Protēktora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Pasūtījuma numurs 00030948
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

