

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste                | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nome do produto                   | Footmaster        |
| Tipo                              | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 800 kg            |
| Elétrico condutivo                | Não               |
| Aço inoxidável                    | Não               |
| Capacidade de carga estática      | 800 kg            |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C            |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 90 °C             |
| Altura total                      | 120 mm            |
| Largura geral                     | 98 mm             |
| Peso geral                        | 1,75 kg           |

## SUPORTE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Cor                     | Branco  |
| Offset                  | 53 mm   |
| Raio giratório          | 90,5 mm |
| Interferência giratória | 181 mm  |
| Diâmetro do dome        | 98 mm   |

## RODA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Rolamento        | Rolamento, humedecido |
| Cor da Roda      | Preto                 |
| Diâmetro         | 75 mm                 |
| Largura do Piso  | 30 mm                 |
| Largura do corpo | 30 mm                 |

## ENCAIXE

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Comprimento da placa                  | 95 mm |
| Largura da placa                      | 95 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 70 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 70 mm |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Número de encomenda 00062070

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

