

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |           |
|----------------|-----------|
| 제품명            | Radiata   |
| 하우징 유형         | 거북이 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 1500 kg   |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C    |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C     |
| 총높이            | 166 mm    |
| 전체 체중          | 24.063 kg |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강철, 철      |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조  |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 80 mm      |
| 트레드 폭      | 40 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

## 하우징

|         |                |
|---------|----------------|
| 재료      | 주철 또는 단조철, 무거움 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징       |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링       |
| 회전 간섭   | 400 mm         |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 175 mm    |
| 플레이트 너비        | 140 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 140 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 직경     | 15 mm     |

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

