제품 정보

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	정의되지 않음
트레드 재질	폴리프로필렌, 소프트
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

성능

롤 성능	●●●●○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

주문 번호 10011100

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH