



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	140 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	55 mm
Type de roulement	6006 2RS
Type d'étanchéité	A
Convient pour/à	bt_linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2.47 kg

Dessins du produit

