

NOVATECH

ITP 100x40-Ø15 HL40 cv

EAN 4031582383867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY


Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	240 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,46 kg

KERÉK

Tread profile	konvex
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	15 mm
Kerékagy hossza	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D
Alkalmas	pimespo_still_wagner




TERMÉKINFORMÁCIÓK

NOVATECH

ITP 100x40-015 HL40 cv

EAN 4031582383967

Rendelési szám 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.