

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejsście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Novatech

Typ Koło

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Waga całkowita 8,673 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Koło z kołnierzem
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	75 mm
Średnica otworu Oś	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Średnica rozmieszczenia otworów	112 mm
Średnica otworu montażowego	15 mm
Odpowiedni do	atlet

## MOCOWANIE

Liczba otworów montażowych 4  
Trzpień

## RYSUNKI TECHNICZNE

