

BASETECH

POR080x34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,1 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POR080x34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

