

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,65 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietszwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Bestelnummer 00064388
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470...100P30-13

