

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능


롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	630 kg
6km/h에서의 적재 용량	525 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1260 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	1.36 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	강철, 철
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	보어홀, 가공되지 않음
직경	250 mm
트레드 폭	60 mm
차축 홀 직경	190 mm
트레드의 경도(A)	68 Shore A




제품 정보

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

주문 번호 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.