

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ○ ○ ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 75 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 150 kg

Общий вес 0,8 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль линии
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

