

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Número de pedido 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	5,894 kg

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
	blando
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro azabache (similar a RAL9005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	75 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	90 mm
Anchura del cuerpo	75 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Número de pedido 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

