

LUMINA

A523PJ050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teherbírási 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírási	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,11 kg
Teljes szélesség	55 mm

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapág	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	38 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

LUMINA

A523PJ1050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343

Rendelési szám 00071098

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

