

# LINEA CLINIC

5944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582348347

Numéro de commande 00034625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea clinic                                                   |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                                                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                         |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                          |
| Hauteur                         | 130 mm                                                         |
| Largeur totale                  | 71 mm                                                          |
| Poids                           | 0,919 kg                                                       |
| Certification                   | Testé et contrôlé par Tüv Süd                                  |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Blanc gris (RAL9002)            |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 15 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 15 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 45,5 mm                         |

## FIXATION

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de fixation            | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central    | 32 mm                                          |
| Longueur de la vis          | 50 mm                                          |
| Position de la tige filetée | 7 mm                                           |
| Nombre de trous de fixation | 4                                              |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA CLINIC

5944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582348347

Numéro de commande 00034625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

