



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	54 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,14 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	51 mm
Draaicirkel	102 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Bestelnummer 00078776

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

