

KAPPA

96811FP200P63 CL67

EAN 4031582366167

Pasūtījuma numurs 00838193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Kappa

Korpasa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 450 kg

Kravnesība pie 6 km/h 360 kg

Statiskā kravnesība 900 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 85 °C

Kopējais augstums 245 mm

Kopējais platums 110 mm

Kopējais svars 5,046 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	59 mm
Pagrieziena rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9681IFP200P63 CL67

EAN 4031582366167

Pasūtījuma numurs 00838193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9681IFP200P63 CL67

EAN 4031582366167

Pasūtījuma numurs 00838193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

