

NOVATECH

ЕТУ 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470
Номер замовлення 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	60 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	12 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	140 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	110 kg
Статичний Вантажопідйомність	280 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,16 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

