

NOVATECH

ЕТУ 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Номер замовлення 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Сталь, залізо |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 60 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 12 mm |
| Ширина тіла | 25 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриація | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Назва продукту | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортвальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 140 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 110 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 280 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,16 kg |

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

