

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech heat
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	134 °C
Ukupna težina	0.08 kg

TOCAK

Materijal za telo	Termoplastična sintetika, otpornost na visoke temperature
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	grm sa suvim ležajem
Boja Tocak	Crna
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
duzina glavcine	31.8 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	80 Šor D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Broj porudžbine 00039564
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

